

HOLEX**Digitalni visinomjer, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443850 600
GTIN	4045197204752
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Digitalni visinomjer za mjerenje visine i označavanje s finim podešavanjem. Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom.

LCD indikator kojeg je moguće lako očitavati. Mjerni krak s VHM pločicom.

Funkcija:

Pronalaženje nule u svakom položaju.

Mogućnost spremanja izmjerenih vrijednosti (HOLD).

ABS / INC, TOL i SET.

Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443851.

Tehnički opis

Visina označavanja	600 mm
Širina površine podnožja	120 mm
Presjek mjernih stupova	30,9×10,7 mm
Duljina površine podnožja	180 mm

Težina	3,4 kg
Granica odstupanja	0,07 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443851 300
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 600 mm	443851 600
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357