

Mitutoyo**Mikrometar, mjereno područje: 225-250mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjereno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjereno područje	225 - 250 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Kosina osovine	1/50 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	5 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 500 mm	022050 500
Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 300 mm	022040 300