

Garant**Mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 420402 0-25 |
| GTIN | 4045197367327 |
| Razred artikla | 41B |

Opis**Izvedba:****Precizno lepene mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Mjerno područje | 0 - 25 mm |
| Vreteno Ø | 6,5 mm |
| Mjerni bubanj Ø | 19 mm |
| Kalibriranje | B1 |
| Standard | DIN 863 |
| Osjetilna račna | da |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |

Usluge

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm | 022000 25 |
| DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm | 022010 100 |