

**T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) pojedinačni, tip: 1616100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375305 1616100
GTIN	4020772080549
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Dio isporuke:**

**Pojedinačno**, bez matice i pločice.

**Dodatni pribor:**

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

**Napomena:**

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

**Tehnički opis**

Duljina navoja b	65 mm
Visina k	9 mm
Širina kamena e	25 mm
Nazivna mjera T-utora	16 mm
mala širina kamena a	15,7 mm
Navoj G	M16
Duljina D (L)	100 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

