

**Mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 25 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	2 µm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100