

**HAFF &  
SCHNEIDER****3D ticalo analogno (Ø 4 mm)****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359550
GTIN	2050001659224
Razred artikla	36T

**Opis****Izvedba:**

- **Linearna skala.**
- **Prikladan za mjerenje.**
- **Precizan rad.**
- **Kompaktnom izvedbom izbjegava se kolizija kod mjerenja.**
- **Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.**
- **Jednostavnoj preciznoj podešavanju koncentričnosti.**
- **Jedna skala za radijalno i aksijalno mjerenje.**

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- **S linearnom skalom.**
- **Jednostavno i precizno podešavanje koncentričnosti.**

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Precizna mjerna naprava za glodalice i strojeve za erodiranje. Za određivanje nultih točaka obratka, mjerenja duljina, središta provrta i referentnih bridova.

**Dio isporuke:**

Uključuje ticalo br. 359505 vel. 4.

**Dodatni pribor:**

Ticalo br. 359505 vel. 6.

**Napomena:**

Digitalno 3D ticalo br. 359500.<br>Ticala br. 359505 i zamjensko staklo br. 359510.

**Tehnički opis**

Radno područje x, y, z po osima	7 mm
slobodna duljina	40 mm
Rezervni krakovi	359505 4
Točnost mjerenja	0,01 mm
Ø prikaza	50 mm
Ukupna duljina (kućište i ticalo)	134 mm
Točnost očitavanja	0,01 mm
Rezervno staklo	359510
Ø drške	16 mm
Duljina drške	40 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Zamjensko staklo za analogno 3D ticalo	359510
Weldon stezna glavaoblik AD Stezni Ø D1 16 mm	300410 16
Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 4 mm	359505 4
Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 6 mm	359505 6
Zaštitna kapica za 3D ticalo	359512