



## Uređaj za centriranje sa satom bez zakretanja



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359585
GTIN	4045197606440
Razred artikla	32B

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsto, metalno kućište prikladno za radionice, s mjernim satom  $\varnothing$  42 mm (podjela skale 0,005 mm). Drška se može montirati desno i lijevo. Ručka se može montirati okomito i vodoravno. Ukupna visina bez mjernog ticala iznosi 140 mm. Preporučeni broj okretaja cca 50 – 100 U/min. Radno područje do 300 mm. Točnost centriranja 0,02 mm.

#### Upotreba:

Balansiranje provrta i vratila.

#### Dio isporuke:

Uređaj za centriranje uključujući dršku, magnet i **po 1 garnituru unutarnjih ticala:**  
 50 mm za  $\varnothing$  3,5 mm – 100 mm  
 100 mm za  $\varnothing$  50 mm – 200 mm  
 150 mm za  $\varnothing$  50 mm – 300 mm  
**po 1 savijeno vanjsko ticalo:**  
 50 mm za  $\varnothing$  0,0 mm – 100 mm  
 100 mm za  $\varnothing$  0,0 mm – 200 mm  
 150 mm za  $\varnothing$  0,0 mm – 300 mm  
**1 opružno ticalo** (središnje ticalo)

Područje primjene  $\varnothing$  unutarnji: 3,5 - 300 mm

Područje primjene  $\varnothing$  vanjski: 0 - 300 mm

Duljina bez drške i senzora: 118 mm

Maksimalan broj okretaja vratila: 50 - 100 min<sup>-1</sup>

Mjerno područje sata: 3 mm

### Tehnički opis

Maksimalan broj okretaja vratila	50 - 100 min <sup>-1</sup>
Duljina bez drške i senzora	118 mm
Mjerno područje sata	3 mm
Područje primjene Ø unutarnji	3,5 - 300 mm
Područje primjene Ø vanjski	0 - 300 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za centriranje

## Pribor

Unutarnje ticalo tip 3	359587 3
Vanjsko ticalo tip 2	359589 2
Magnetski držač	359593
Vanjsko ticalo tip 3	359589 3
Držač	359592
Vanjsko ticalo tip 1	359589 1
Unutarnje ticalo tip 2	359587 2
Centrirni vrh na opruzi	359590
Unutarnje ticalo tip 1	359587 1