

Mitutoyo**Mikrometar, mjereno područje: 275-300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420500 275-300
GTIN	4946368215044
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjereno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	275 - 300 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Kosina osovine	1/50 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	5 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 500 mm	022050 500
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 300 mm	022040 300