

Mitutoyo**Mikrometar, mjesto mjerenja: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjesto mjerenja.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	0 - 25 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Izvedba mjerne površine	od tvrdog metala
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1

Granica odstupanja	2 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100