

Ticalo za bridove, Ø glave ticala: 6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359000 6
GTIN	4045197350220
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

Ekscentrično ticalo je povezano s drškom za pritezanje uz pomoć opruge i omogućava **točnost poravnavanja od 0,01 mm**.
Svi su dijelovi kaljeni i brušeni.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Točnost poravnavanja od 0,01 mm.

Upotreba:

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova.
Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

Upotreba, reklamni tekst:

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova. Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

Tehnički opis

Ukupna duljina	48 mm
Stezna drška Ø	6 mm
Ø glave senzora	6 mm
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Zamjenska opruga za ticala za bridove $\emptyset \times$ ukupna duljina
4,6X40 mm

359010 4,6X40

Zamjenska opruga za ticala za bridove $\emptyset \times$ ukupna duljina
2,6X25 mm

359010 2,6X25