

## 3D ticalo za bridove s indikatorom dugačko, Stezna drška Ø: 20mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 359078 20     |
| GTIN           | 4260192270520 |
| Razred artikla | 38D           |

### Opis

#### Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.<br>Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.

Točnost kontakta  $\pm 0,005$  mm.

#### Funkcija:

Kod **kontakta sfernog ticala i metalne komponente** zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

#### Upotreba:

- **Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.**
- **Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.**

Kod dodira u Z-osi mora se na uređaju za prednamještanje odrediti i uzeti u obzir referentnu duljinu.

#### Dio isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

sferno ticalo Ø: 10 mm

Ukupna duljina: 167 mm

### Tehnički opis

|  |             |
|--|-------------|
| Ukupna duljina                             | 167 mm      |
| Stezna drška Ø                             | 20 mm       |
| sferno ticalo Ø                            | 10 mm       |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 A23  |
| Broj sadržanih baterija                    | 1           |
| Opskrba energijom                          | na bateriju |
| Vrsta proizvoda                            | Senzor      |

---

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije A23 | 081560 A23 |
|---|------------|