

Mahr**Mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	17,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno \emptyset	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	4 μ m
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25