

Mitutoyo**Mikrometar, mjereno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. <HBR/>S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Težina	0,3 kg
Kalibriranje	B1

Granica odstupanja	2 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100