

**Garant****Mikrometar, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:****Precizno lepene mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

**S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.****Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

**Tehnički opis**

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Broj etalona	1
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Mjerni bubanj Ø	19 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Osjetilna račna	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
-----------------------------	-----------