

**Ticalo za bridove, Ø glave ticala: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359000 10
GTIN	4045197350237
Razred artikla	38D

**Opis****Izvedba:**

Ekscentrično ticalo je povezano s drškom za pritezanje uz pomoć opruge i omogućava **točnost poravnavanja od 0,01 mm**. <br>Svi su dijelovi kaljeni i brušeni.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

**Točnost poravnavanja od 0,01 mm.**

**Upotreba:**

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova.<br>Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

**Upotreba, reklamni tekst:**

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova. Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	84 mm
Stezna drška Ø	10 mm
Ø glave senzora	10 mm
Vrsta proizvoda	Senzor

---

**Pribor**

Zamjenska opruga za ticala za bridove  $\emptyset \times$  ukupna duljina  
4,6X40 mm

359010 4,6X40

Zamjenska opruga za ticala za bridove  $\emptyset \times$  ukupna duljina  
2,6X25 mm

359010 2,6X25