

**Mikrometar, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj $\emptyset$	18 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno $\emptyset$	6,5 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	2 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------