

**Mitutoyo****Mikrometar, mjereno područje: 25-50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. <HBR/>S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

**S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

## Tehnički opis

Težina	0,4 kg
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Vreteno Ø	6,35 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	2 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------