

Mitutoyo**Mikrometar, mjereno područje: 0-25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjereno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. Mjerni bubanj matirano kromiran. S precizno graviranim crnim crticama. S kombiniranom računom za **rukovanje jednom rukom** i rukovanje na držaču. **Očitavanje 0,001 mm.**

Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Težina	0,3 kg
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Izvedba mjerne površine	od tvrdog metala
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	2 µm
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25