

Garant**Mikrometar, mjesto područje: 100-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

S brzim hodom i preciznom računom na držaču za upotrebu jednom rukom.**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Broj etalona	1
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Mjesto područje	100 - 125 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	19 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Osjetilna račna	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200

Pribor

Etalon ukupna duljina 100 mm	421100 100
------------------------------	------------