

**Mikrometar podjela po 100, mjerne područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

**Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena; fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25 – 50, uključena 1 etalon.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 25 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjerni bubanj Ø	30 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

---

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25