

**Mikrometar, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	75 - 100 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	3 µm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------