

**T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 101040****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 375310 101040 |
| GTIN           | 4020772083953 |
| Razred artikla | 35A           |

**Opis****Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9**

**Standard:**

**DIN 787**

**Dio isporuke:**

**Pojedinačno**, bez matice i pločice.

**Dodatni pribor:**

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

**Napomena:**

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

**Tehnički opis**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazivna mjera T-utora | 10 mm        |
| Visina k              | 6 mm         |
| mala širina kamena a  | 9,7 mm       |
| Duljina navoja b      | 30 mm        |
| Širina kamena e       | 15 mm        |
| Navoj G               | M10          |
| Duljina D (L)         | 40 mm        |
| Tip                   | 787          |
| Vrsta proizvoda       | Utorni vijak |

