

Set spiralnih svrdla HSS br. 114200 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
Uobičajena debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizni nagib vrha.
Brušene, veliki žlijebovi s tijesnom vrtnjom.
polirana površina.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	1 - 6 mm
Broj svrdla	51
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Tolerancija nazivnog \emptyset	h8
Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 6 mm	114200 6
Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralno svrdlo HSSW \emptyset DC h8 4,7 mm	114200 4,7

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-6	115470 1-6