

**Mikrometar podjela po 100, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena; fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Dio isporuke:

Od vel. 25 – 50, uključena 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	30 mm
Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks.
mjerno područje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno
područje 100 mm

022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm

421100 25