

## 2D ticalo za bridove s indikatorom, Stezna drška Ø: 16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359070 16
GTIN	4045197383105
Razred artikla	38D

### Opis

#### Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.<br>Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.

Točnost kontakta  $\pm 0,01$  mm.

#### Funkcija:

Kod **kontakta sfernog ticala i metalne komponente** zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

#### Upotreba:

- **Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.**
- **Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.**

#### Dio isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

### Tehnički opis

sferno ticalo Ø	10 mm
Ukupna duljina	94 mm
Stezna drška Ø	16 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 13ZL
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Senzor

---

**Pribor**

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije A23	081560 A23
---	------------