

Mitutoyo**Mikrometar, mjesto mjerenja: 175-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjesto mjerenja.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Očitavanje	0,01 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjesto mjerenja	175 - 200 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	4 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200