

Mahr**Mikrometar, mjereno područje: 175-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	17,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	175 - 200 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno \emptyset	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	7 μ m
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200