


**Veliki mikrometar podjela po 100, mjerno područje: 25-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Kaljena, brušena mjerna vretena. Najfinije lepene mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Fiksiranje steznom polugom. Veliki mjerni bubanj s podjelom skale 1/100 i računom. Mikrometar u lakoj izvedbi, lakiran s efektom kovanog željeza.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Broj etalona	5
Vreteno Ø	8 mm
Broj mjernih nastavaka	5
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Mjerno područje	25 - 150 mm
Kalibriranje	S3
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 25-150 mm	020450 25-150
--	---------------

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
-----------------------------	-----------