

Hartig

**Precizni mikrometar s hodom vretena od 50 mm, mjesto mjerno područje:
250-300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420900 250-300
GTIN	4250099609233
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Čvrsto tijelo od nodularnog lijeva, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost je bolja nego kod DIN 863.

Prednost:

Hod vretena 50 mm, idealno za veće mjerne opsege. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Dio isporuke:

Bez etalona.

Tehnički opis

Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Mjesto mjerno područje	250 - 300 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	5 µm
Standard	Tvornička norma

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 300 mm	022000 300
DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 500 mm	022010 500