


**Veliki mikrometar podjela po 100, mjerno područje: 150-300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Kaljena, brušena mjerna vretena. Najfinije lepene mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Fiksiranje steznom polugom. Veliki mjerni bubanj s podjelom skale 1/100 i računom. Mikrometar u lakoj izvedbi, lakiran s efektom kovanog željeza.

**Tehnički opis**

Broj mjernih nastavaka	6
Očitavanje	0,01 mm
Broj etalona	6
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Mjerno područje	150 - 300 mm
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Vreteno Ø	8 mm
Kalibriranje	S3
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------