

HOLEX**Spiralno svrdlo HSS br. 114020 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.

Dimenzije prema DIN 338.

Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. **Precizno valjani žlijebovi.**

Tehnički opis

Broj svrdla	19
Područje svrdla	1 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 5 mm	114020 5

Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiralno svrdlo HSSprecizno valjano N Ø DC h8 3 mm	114020 3