

Mitutoyo**Veliki mikrometar, mjerno područje: 700-800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S računom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	21 mm
Broj etalona	4
Broj mjernih nastavaka	4
Vreteno \emptyset	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Težina	14,8 kg
Mjerno područje	700 - 800 mm

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 μ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 700-800 mm	020450 700-800
--	----------------