

Mitutoyo**Garnitura digitalnih mikrometara IP65 s izlazom podataka, mjesto mjerenja: 0-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mikrometri br. 421525.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mjeru za namještanje i kutiju za pohranu.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	0 - 100 mm
Broj etalona	3
Broj mjernih vijaka	4
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	USB-sučelje

Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S2
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Garnitura mikrometara mjerno područje 0-100 mm	020430 0-100
DAkS kalibriranje Garnitura mikrometara Mjerno područje 0-100 mm	020440 0-100

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357