

Mitutoyo**Digitalni mikrometar IP65, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421515 25-50
GTIN	4946368672915
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**.

Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.

Mjerne površine s tvrdim metalom.

Izvedba otporna na udarce.

Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Granica odstupanja	2 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Kalibriranje	B2
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25