

Garant**Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji, bez prevlake, tip: 6-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.

Vaporizirano od \varnothing 2,4 mm.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Napomena:

Vel. 16 – 20: svrdlo s drškom \varnothing 16 mm.

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	6 - 10 mm
Broj svrdla	41
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,6	114150 6,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,3	114150 9,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,2	114150 9,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114150 9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114150 6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,4	114150 7,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,2	114150 6,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114150 6,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114150 7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114150 10
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,1	114150 9,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,4	114150 6,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,9	114150 8,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,6	114150 8,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,3	114150 7,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,8	114150 9,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,8	114150 8,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,4	114150 9,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,3	114150 6,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,2	114150 8,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,8	114150 7,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,9	114150 7,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,7	114150 9,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,7	114150 7,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,6	114150 7,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,7	114150 6,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,9	114150 9,9

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114150 9,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,6	114150 9,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,7	114150 8,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,3	114150 8,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,1	114150 6,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,4	114150 8,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,1	114150 7,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,2	114150 7,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,1	114150 8,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114150 6,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114150 7,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114150 8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,9	114150 6,9