


**Mitutoyo****Veliki mikrometar, mjerno područje: 800-900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S računom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

**Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.**

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Težina	17 kg
Mjerni bubanj Ø	21 mm
Broj mjernih nastavaka	4
Vreteno Ø	8 mm
Broj etalona	4
Mjerno područje	800 - 900 mm

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 $\mu$ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

### Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 800-900 mm	020450 800-900
--	----------------