

**Mitutoyo****Digitalni mikrometar IP65, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 421515 50-75  |
| GTIN           | 4946368673233 |
| Razred artikla | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**.

Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.

Mjerne površine s tvrdim metalom.

**Izvedba otporna na udarce.**

Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25–50.

**Dodatni pribor:**

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Mjerno područje    | 50 - 75 mm |
| Vreteno Ø          | 6,35 mm    |
| Kosina osovine     | 0,5 mm     |
| Granica odstupanja | 2 µm       |
| Očitavanje         | 0,001 mm   |
| Kalibriranje       | B1         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kalibriranje                               | B2                   |
| Broj sadržanih baterija                    | 1                    |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357           |
| IP-klasa zaštite                           | IP 65                |
| Opskrba energijom                          | na bateriju          |
| Standard                                   | Standard proizvođača |
| Mjerna tehnika                             | digitalno            |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija      |
| Vrsta proizvoda                            | Mikrometar           |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022050 100 |
| KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm       | 022040 100 |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Etalon ukupna duljina 50 mm                         | 421100 50  |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |