

Set spiralnih svrdla HSS br. 114200 u kutiji, bez prevlake, tip: 6-10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
Uobičajena debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizni nagib vrha.
Brušene, veliki žlijebovi s tijesnom vrtnjom.
polirana površina.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Tehnički opis

Područje svrdla	6 - 10 mm
Broj svrdla	41
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 6-10	115470 6-10