

Mitutoyo**Digitalni mikrometar veliki, mjerno područje: 150-300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena mjerna vretena i mjerna površina; fiksiranje steznom polugom. S računom. **6 lako izmjenjivih mjernih uložaka mjerni opseg od 150 mm po garnituri.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Točnost:

(4 + L / 75) μ m.

Dio isporuke:

Uključuje mjerna vretena, etalon, 1 bateriju br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Broj etalona	6
Kosina osovine	0,5 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Vreteno \emptyset	6,35 mm
Mjerni bubanj \emptyset	18 mm

Mjerno područje	150 - 300 mm
Težina	1,88 kg
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	S3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965