

**Mitutoyo****Digitalni mikrometar IP65, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**.

Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.

Mjerne površine s tvrdim metalom.

**Izvedba otporna na udarce.**

Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25–50.

**Dodatni pribor:**

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Granica odstupanja	3 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Kalibriranje	B2
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75