

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka, mjesto mjerenja: 0-25mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**.

Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.

Mjerne površine s tvrdim metalom.

##### Izvedba otporna na udarce.

Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.

##### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25–50.

##### Dodatni pribor:

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

#### Tehnički opis

Vreteno Ø	6,35 mm
Mjesto mjerenja	0 - 25 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Granica odstupanja	2 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	USB međusklop
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

## Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1