


Mitutoyo**Veliki mikrometar, mjerno područje: 100-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S račnom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.

Tehnički opis

Broj etalona	4
Težina	1,8 kg
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	100 - 200 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Broj mjernih nastavaka	4
Očitavanje	0,01 mm

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 μ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------