

Hartig

**Precizni mikrometar s hodom vretena od 50 mm, mjesto mjerenja:  
100-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto tijelo od nodularnog lijeva, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost je bolja nego kod DIN 863.

**Prednost:**

Hod vretena 50 mm, idealno za veće mjerne opsege. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

**Dio isporuke:**

Bez etalona.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	24 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjesto mjerenja	100 - 150 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	4 µm
Standard	Tvornička norma

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022000 200
DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022010 200

## Pribor

Etalon ukupna duljina 100 mm	421100 100
------------------------------	------------