

Mitutoyo**Veliki mikrometar, mjerno područje: 200-300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S račnom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	18 mm
Mjerno područje	200 - 300 mm
Vreteno \emptyset	6,35 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno za mjerni put	25 mm
Težina	3,4 kg
Broj mjernih nastavaka	4
Broj etalona	4
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 μ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------