


Mitutoyo**Veliki mikrometar, mjerno područje: 300-400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Kaljena, i brušena mjerna vretena i mjerne površine; fiksiranje steznom polugom. S računom. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja s podjelom skale 1/50 i čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama.

Četiri lako izmjenjiva mjerna umetaka daju mjerni opseg od 100 mm po veličini.

Tehnički opis

Vreteno za mjerni put	25 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Broj etalona	4
Vreteno Ø	8 mm
Mjerno područje	300 - 400 mm
Mjerni bubanj Ø	21 mm
Očitavanje	0,01 mm
Broj mjernih nastavaka	4
Težina	5,3 kg

Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	3 μ m
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 300-400 mm	020450 300-400
--	----------------