

**Mikrometar podjela po 100, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

**Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena; fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25 – 50, uključena 1 etalon.

**Tehnički opis**

Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	30 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

---

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022040 100

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022050 100

---

**Pribor**

Etalon ukupna duljina 75 mm

421100 75