

**Podložna pločica, za navoj: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375340 M10
GTIN	4020772082833
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.

Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340

Tehnički opis

Debljina glave h	4 mm
Ø bušenja d ₁ za navoj	10,5 mm M10
Vanjski Ø d ₂	28 mm
Tip	6340
Vrsta proizvoda	Podložna ploča

