


**Garant****ZeroClamp osnovna ploča, tip: 10008****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360012 10008
GTIN	4045197377012
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Svi provrti za razmak T-utora od **63, 100, 125 mm**.

Središnji provrt  $\varnothing 25$  H7 za prihvat garniture za centriranje. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

**Upotreba:**

Za okomite / vodoravne strojeve.

**Materijal:**

**Osnovna ploča** od aluminija visoke čvrstoće, obrađene površine.<br>Sve komponente steznih modula su od čelika otpornih na koroziju.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak art. 360025.<br>Priključni blokovi art. 360017 vel. 12808 / 12805.

**Napomena:**

Osnovne ploče sa steznim modulom  $\varnothing 138$  mm, na upit mogu se dostaviti i sa samoblokirajućim steznim modulima.

## Tehnički opis

Visina H	44 mm
Širina B	366 mm
Ø steznog modula	120 mm
Tip	10008
Duljina A	366 mm
Broj steznih lonaca	4
osni razmak S	200 mm
Seriya	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Osnovna ploča

## Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
ZeroClamp pokrovna ploča za osnovnu ploču tip 11355	360013 11355
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8	360025 16M8
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp priključni blok tip 12805	360017 12805
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp priključni blok tip 12808	360017 12808

ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10

360025 16M10