

Garant**Set spiralnih svrdla HSS br. 114200 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Uobičajena debljina jezgre bez širenja jezgre.

Precizni nagib vrha.

Brušene, veliki žlijebovi s tijesnom vrtnjom.

polirana površina.

Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

List s podacima

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7

List s podacima

Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralno svrdlo HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-10	115470 1-10