

Garant**ZeroClamp osnovna ploča (prema tipu stroja/stola), tip: 10477****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360014 10477
GTIN	4045197377074
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Središnja rupa $\varnothing 25$ H7 za prihvat garniture za centriranje. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Materijal:

Osnovna ploča od aluminija visoke čvrstoće, obrađene površine.
Sve komponente steznih modula su od čelika otpornih na koroziju.

Dodatni pribor:

Stezni vijak br. 360025, priključni blokovi br. 360017 vel. 12808 i vel. 12805.

Napomena:

Prikaz može odstupati ovisno o tipu stroja.

Tehnički opis

$\varnothing A$	630 mm
prikladno za tip stroja	Mazak Variax 630

osni razmak S	200 mm
Širina B	500 mm
Visina H	44 mm
Ø steznog modula	120 mm
Broj steznih lonaca	6
Tip	10477
Križni kalibar	ne
Seriya	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Osnovna ploča

Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8	360025 16M8
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp pokrovnna ploča za osnovnu ploču tip 11648	360021 11648
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp priključni blok tip 12805	360017 12805
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp priključni blok tip 12808	360017 12808
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12/138	360025 18M12/138